

# Produtos relacionados: Suporte multitubos Série TM



- Fácil arranjo dos tubos Fácil inserção do tubo e firme fixação
- Possibilidade de opção de separação a depender do número de tubos de conexão
- Uso de resina antichamas (equivalente a UL-94 standard V-0)



## Tubulação aplicável

Material do tubo	Nylon, soft-nylon, poliuretano, outras tubulações de plástico flexível
Diâmetro externo da tubulação	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12


## Modelo

Diâmetro externo da tubulação aplicável (mm)	Modelo	No. de tubos de conexão (Máx.)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		

## Especificações

Temperatura ambiente	-20 a +60 °C		
Material	Polipropileno antichamas (equivalente a UL-94 standard V-0)		
Cor	Preto		
Acessório	Para montagem Parafuso de rosca escareado de cabeça em cruz (revestido com níquel)		
	Modelo	Tamanho (Nominal x Comprimento)	No. de tubos
	TM-04	2 x 6	4
	TM-06	2,6 x 8	
	TM-08		
	TM-10		
TM-12	3 x 8		

## Dimensões: Suporte multitubos



Diâmetro externo da tubulação aplicável (mm)	Modelo	N (No. de partes de fixação)	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	øD	Parafuso de montagem (Nominal x Comprimento)
4	TM-04	12	6	3,25	72,5	4,5	8	17	5	7,5	2,2	2 x 6
6	TM-06	12	7,5	4,5	91,5	5,5	10	21	6,5	10	2,8	2,6 x 8
8	TM-08	8	9,5	5,5	77,5	6	11	23	7,5	12	2,8	2,6 x 8
10	TM-10	6	12,5	7,5	77,5	6,5	12	25	8,8	14,3	3,2	3 x 8
12	TM-12	6	15	9	93	6,5	12	25	9,8	16,3	3,2	3 x 8

## Como usar

### ⚠ Cuidado

1. Corte o suporte multitubos de acordo com o número de tubos a serem conectados.

<Método de corte>



Corte a ranhura com um alicate de corte para separar

2. Instale o suporte multitubos no equipamento com o parafuso de rosca escareado de cabeça em cruz.
3. Encaixe o tubo ao longo da garra e o empurre.
4. Para remover os tubos, puxe-os da garra.

- KQ2
- KQB2
- KS KX
- KM
- KF
- M
- H/DL L/LL
- KC
- KK
- KK130
- DM
- KDM
- KB
- KR
- KA
- KQG2
- KG
- KFG2
- MS
- KKA
- KP
- LQ
- MQR
- T